

Garant
Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 100, za veličinu ER čahura: 11

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305710 11
GTIN	4045197289780
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S Balluffchip rupama.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø D: 16 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 11

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	11 mm
Rezervna ER mini matica br. 309650	11
Vanjski Ø D	16 mm
Korisna duljina L _N	64 mm

Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308918 3
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 11	309740 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
ER mini stezna matica za ER 11	309650 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308881 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308918 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308881 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308918 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155
Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm	309010
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2