

Garnitura za ER stezni sustav, HSK-A 63, za veličinu ER čahura: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305450 32
GTIN	4045197307934
Razred artikla	37D

Opis

Prednost:

Dulji vijek trajanja zbog usklađene rotacije sustava $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimalna sigurnost procesa zbog velike zatezne sile.**
- **Bolja kvaliteta površine (kvaliteta, manje tolerancije kod izrade).**
- **Niži troškovi proizvodnje.**

Dio isporuke:

ER glava(s maticom) br. 305390, uključujući plastični kofer. ER stezni ključ br. 309680 vel. 32, ER stezne čahure br. 308981
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	32
Prihvat	HSK-A 63
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
Stezna glava za ER čahure za veličinu ER čahura 32	305390 32