


**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309403 4
GTIN	4045197666000
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	4 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Vanjski Ø D	16,7 mm
Ukupna duljina	27,5 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta