

## Garnitura za ER stezni sustav, HSK-A 63, za veličinu ER čahura: 16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305450 16
GTIN	4045197307941
Razred artikla	37D

### Opis

#### Prednost:

Dulji vijek trajanja zbog usklađene rotacije sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Optimalna sigurnost procesa zbog velike zatezne sile.**
- **Bolja kvaliteta površine (kvaliteta, manje tolerancije kod izrade).**
- **Niži troškovi proizvodnje.**

#### Dio isporuke:

ER glava( **s maticom**) br. 305390, uključujući plastični kofer. ER stezni ključ br. 613300 vel. 25, ER stezne čahure br. 308901 <br> **ER 16** (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.

### Tehnički opis

za ER stezna kliješta	16
Prihvat	HSK-A 63
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

### Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Stezna glava za ER čahure za veličinu ER čahura 16	305390 16