

**Garant****Stezna glava za ER čahure, HSK-A 100 A = 160, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305515 32
GTIN	4045197289766
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	2 - 20 mm
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-6

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32	309749 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
	309002 18

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm

309432 11

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm

309432 12

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308986 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308981 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308981 7

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308986 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

309000 13

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308986 3

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308981 15

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309001 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

309000 14

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309001 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

309000 9

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

309001 4

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

309001 5

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

309002 4

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm

309432 7

Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm

309024

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm

309001 17

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm

309002 19

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm

308986 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm

309000 20

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

309001 13

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32

309880 32

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mms brtvom	309284
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mms brtvom	309026
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mms brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12