

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 1×D, Vrsta navoja / veličina navoja: M10X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082810 M10X1
GTIN	4250361203251
Razred artikla	04D

**Opis****Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

**Upotreba:**

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

**Dio isporuke:**

10-dijelni set

**Napomena:**

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 48600ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

## Tehnički opis

Sadržaj garniture	10
Vrsta navoja	M10×1
Nagib navoja	1
Atribut imena proizvoda	1×D
Dubina navoja maks	1×D
Vrsta proizvoda	Navojni umetak

---

## Pribor

Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M10X1	082808 M10X1
--	--------------