

**HOLEX****Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 305525 20     |
| GTIN           | 4045197547002 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- **Malo trenje zbog igličastih ležajeva.**
- **Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.**
- **Nepropusno za prašinu i vodu.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Sila stezanja do 500 Nm.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

**Tehnički opis**

|   |         |
|---|---------|
| Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 |
| Vanjski Ø steznih kliješta D              | 52 mm   |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>                   | 20 mm   |
| Duljina izboja A-dimenzija                | 90 mm   |
| Sila stezanja do                          | 500 Nm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Prihvata                                   | HSK-A 63                          |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 5 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za tešku obradu      |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| C ključ kljunom za vanjski Ø matice 52/55 mm                    | 628400 52/55 |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm | 309566 16    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm | 309566 10    |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm  | 309566 6     |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm  | 309566 8     |
| Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm | 309566 12    |