



Kutna brusilica Deadman, tip: AGVM26-230



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Snažna 230 mm kutna brusilica:

- **Od prašine zaštićeni PROtector-motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Rotacijska dodatna ručica s prigušenjem vibracija.**
- **Blokada vretena.**

Izvedba s prekidačem Totmann, koji se isključuje neposredno nakon otpuštanja. **2600 W** motor. S B-Guard Anti-Kickback-**sigurnosnom spojkom** i **FIXTEC**-steznom maticom.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu. Uključujući **FIXTEC**-brzosteznu maticu.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	AGVM26-230GEXProTector
maksimalni Ø diska	230 mm
maksimalna dubina razdvajanja	68 mm
maksimalne vibracije prema EN	2,5 m/s ²
Prihvat snaga	2600 W
Nježni zalet	da
Blokada pokretanja	da
Sigurnosni sklop	da

Težina	5,8 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Posebnost	auto-balansiranje
Posebnost	FIXTEC
Posebnost	sigurnosni sklop
Posebnost	rotirajuća ručka
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT
Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC