



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, HSK-63 kratko, tip CP za ER: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305910 25
GTIN	2050001703408
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

Alternativno kod CENTRO P – bez brtve s ER steznom maticom Centro P br. 309655 ili **zabrtvljeni sustav** s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

- **Vanjski i unutarnji konus brušeni s utorom za RFID / Balluff čip.**
- **Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje vibracije.**
- **Vrlo jake sile držanja zahvaljujući potpunom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.**
- **Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.**

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za najpreciznije stezanje alata s cilindričnim drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex), ER stezne matice CP br.

309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključevi s koturom CP br. 309754; 309756, ključevi s koturom HDC br. 309745 / 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
tip CP za ER	25
Vanjski \varnothing D	40 mm
Oblik	A
Serija	Centro P
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 3 \mu\text{m}$
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 6 \mu\text{m}$
Stezni \varnothing D ₁	1-16 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
Brtvjeni prsten CP stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 2 mm	309667 2
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
Garnitura ER čahura HPs brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8

ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
CP ključ s kugličnim ležajem tip 25	309754 25
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 25	309756 25
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
	309375 4

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni
Ø d 4 mm

ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Garnitura ER čahura HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E	309393
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6