



Kutna brusilica Classic, tip: 72211100



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **FEIN snažni motor iznimno velike konstantne brzine za velike volumene odrezivanja.**
- **Blokada ponovnog uključivanja nakon prekida dovoda.**
- **Stražnja ručka može se okrenuti u 4 pozicije.**
- **Električni sustav kočnica otporan na trošenje EBS zaustavlja stroj za manje od 3 sekunde.**
- **FEIN QuickIN brzostezni sustav za brzu, jednostavnu i pouzdanu izmjenu brusnih ploča bez alata.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, garnituru stezaljki

Oznaka proizvođača: WSB 25-230X

Prihvat snaga: 2500 W

maksimalan broj okretaja: 6600 min⁻¹

maksimalni \varnothing diska: 230 mm

maksimalna dubina razdvajanja: 66 mm

Težina: 5,4 kg

Tehnički opis

Težina	5,4 kg
Prihvat snaga	2500 W

maksimalna dubina razdvajanja	66 mm
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
Posebnost	QuickIN
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	WSB 25-230X
maksimalni Ø diska	230 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica