



**Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 52, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 9 mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329922 9
GTIN	2050001072139
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Poprečno izreckana za sirovi materijal, mali Ø.

Stezne glave, <B>okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.</B>

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

<B>Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit. </B>

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji <B>dostupne na upit! </B>

## Tehnički opis

Stezni Ø	9 mm
Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Stezni raspon	8 - 10,5 mm

Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	46 mm
Prihvat	SK 52
Vrsta proizvoda	Stezna glava