



Kutna brusilica, tip: AGV17-125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, **blokada ponovnog uključivanja** i zaštita od preopterećenja. Kutna brusilica od 1750 W / 125 mm **s elektronikom za postavljanje broja okretaja**, anti-kickback funkcija i lagano pokretanje. **Antivibracijska drška**, zamjena ploča bez alata. S **FIXTEC** priteznom maticom.

Dio isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Tehnički opis

Nježni zalet	da
Blokada pokretanja	da
maksimalne vibracije prema EN	9,5 m/s ²
maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
Prihvat snaga	1750 W
Težina	2,8 kg
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada trzaja	da
Oznaka proizvođača	AGV17-125XProTector
Opskrba energijom	Mrežni pogon

maksimalan broj okretaja	2600 - 11000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT
Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC