



Tročeljusna stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313120 160
GTIN	4019208227771
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje vijcima s prednje strane na prirubnicu, a ona se učvršćuje na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrstnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Tehnički opis

Prolaz E	42 mm
Vanjski Ø A	164 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	67 - 174 mm
Visina glave svrdla D	63 mm
Težina	9,3 kg
maksimalan broj okretaja	5400 min ⁻¹
Ø za centriranje B	145 mm
Tip	160
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	5 - 161 mm
Stezni hod po čeljusti S	6,2 mm
Ključ s unutarnjim četverokutom K	10 mm
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 160	313207 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 160	313205 160
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	313250 160

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	313210 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 160	313200 160
