



## Samocentrirajuća stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-3, tip: 160/5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

#### Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

#### Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

#### Materijal:

**Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.**

**Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrtnih vijaka.

**Napomena:**

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

**Tehnički opis**

Stezni hod po čeljusti S	6,2 mm
Prolaz E	42 mm
Konus za centriranje Ø B	82,563 mm
Vanjski Ø A	164 mm
Veličina vijčanih svornjaka	M10
maksimalan broj okretaja	5400 min <sup>-1</sup>
Težina	8,7 kg
Broj vijčanih svornjaka	4
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	5 - 161 mm
Tip	160
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	67 - 174 mm
Prihvat kratkog konusa	5
Ključ s unutarnjim četverokutom K	10 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

**Pribor**

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	313250 160
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	313210 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna ravno ozubljenje za tip glave 160	313207 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip  
glave 160

313205 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip  
glave 160

313200 160