

FAHRION®
PRÄZISION

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, HSK-A 63 A = 200, tip CP za ER: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305940 16
GTIN	2050001703521
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s provrtom Balluffchip.
- Visoka kružnost vrtnje i ponovljivost 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući potpunom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno: bez brtve s ER maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstena HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za najpreciznije stezanje alata s cilindričnim drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

Precizne ER čahure za HP br. 309368 – 309381 i za ureznik br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER matice CP br. 309655; 309665. Brtveni prsten HP br. 309666 – 309668. Ključ s ležajem CP br. 309754; 309756.

Napomena:

- Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.
- Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Strategija rezanja: HSC

Oblik: A
 Stezni raspon: 1 - 10 mm
 Vanjski Ø D: 30 mm

Tehnički opis

tip CP za ER	16
Stezni raspon	1 - 10 mm
Vanjski Ø D	30 mm
Oblik	A
Serija	Centro P
Prihvat	HSK-A 63 A = 200
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
	309404 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom
Nazivni stezni Ø d 7 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 6
mm

309402 6

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 10 mm

309370 10

ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6
mm

309372 6

ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8
mm

309372 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom
Nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 7 mm

309370 7

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 2 mm

309370 2

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm

309371 3

Garnitura ER čahura HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 4 mm

309370 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 9
mm

309402 9

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 1 mm

309370 1

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 9 mm

309370 9

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm

309371 4

ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4
mm

309372 4

ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 6 mm

309370 6

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm

309371 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d
2,8 mm

309402 2,8

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm

309371 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4
mm

309402 4

CP ključ s kugličnim ležajem Tip 16

309754 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 8
mm

309402 8

Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 2 mm	309666 2
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 1 mm	309666 1
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ Tip 16	309756 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10