



## Tročeljusna stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313120 200
GTIN	4019208227788
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

#### Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje vijcima s prednje strane na prirubnicu, a ona se učvršćuje na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

#### Materijal:

### Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

#### Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrstnih vijaka.

#### Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

## Tehnički opis

Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	7 - 207 mm
Stezni hod po čeljusti S	6,8 mm
Ø za centriranje B	185 mm
Vanjski Ø A	206 mm
Tip	200
Težina	18,6 kg
maksimalan broj okretaja	4600 min <sup>-1</sup>
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	71 - 214 mm
Prolaz E	52 mm
Visina glave svrdla D	81 mm
Ključ s unutarnjim četverokutom K	12 mm
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313205 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313250 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 200	313207 200

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313200 200