



Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313350 200
GTIN	4019208023618
Razred artikla	33R

Opis

Upotreba:

Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

Odgovara :

Schunk stezne glave br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave Duro br. 313120; 313130; 313140 i ostali sustavi steznih glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

odgovaraju kodu boja: Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima

Duljina D (L): 94 mm

Širina B: 22 mm

Visina H: 60 mm

Izvedba: u 3 stupnja

Tehnički opis

Izvedba	u 3 stupnja
---------	-------------

Duljina D (L)	94 mm
Širina B	22 mm
za tip glave	200 mm
Visina H	60 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom