



Tročeljusna stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313120 315
GTIN	4019208228013
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje vijcima s prednje strane na prirubnicu, a ona se učvršćuje na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.
Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrstnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	3300 min ⁻¹
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	12 - 323 mm
Težina	64 kg
Prolaz E	87 mm
Visina glave svrdla D	111 mm
Ø za centriranje B	300 mm
Tip	315
Stezni hod po čeljusti S	10,2 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	102 - 319 mm
Vanjski Ø A	322 mm
Ključ s unutarnjim četverokutom K	17 mm
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 315	313200 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 315	313207 315
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	313210 315

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	313250 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 315	313205 315