



Samocentrirajuća stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-3, tip: 250/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrtnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Tehnički opis

Stezni hod po čeljusti S	8 mm
Tip	250
Težina	33 kg
Veličina vijčanih svornjaka	M12
Vanjski Ø A	256 mm
maksimalan broj okretaja	4200 min ⁻¹
Prolaz E	62 mm
Broj vijčanih svornjaka	4
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	8 - 253 mm
Konus za centriranje Ø B	106,375 mm
Prihvat kratkog konusa	6
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	99 - 261 mm
Ključ s unutarnjim četverokutom K	14 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250	313210 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 250	313200 250
	313207 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 250

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 250

313250 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 250

313205 250