



Samocentrirajuća stezna glava s 1-dijelnim dvostranim čeljustima, DIN 702-3, tip: 200/5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrtnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima

Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski: 7 - 207 mm

Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarjni: 71 - 214 mm

Stezni hod po čeljusti S: 6,8 mm

Vanjski Ø A: 206 mm

Prolaz E: 52 mm

Konus za centriranje Ø B: 82,563 mm

Tehnički opis

Prihvat kratkog konusa	5
Vanjski Ø A	206 mm
Prolaz E	52 mm
Stezni hod po čeljusti S	6,8 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	7 - 207 mm
maksimalan broj okretaja	4600 min ⁻¹
Broj vijčanih svornjaka	4
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Konus za centriranje Ø B	82,563 mm
Težina	16,5 kg
Tip	200
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarjni	71 - 214 mm
Ključ s unutaršnjim četverokutom K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313250 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna ravno ozubljenje za tip glave 200	313207 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje za tip glave 200	313200 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje za tip glave 200	313205 200