

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306550 32
GTIN	4045197290236
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Vanjski Ø D	78 mm

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn \varnothing 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 32 mm	309860 32
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32