

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-F 63 kratko, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306121 16
GTIN	4045197587756
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu za unutarnje hlađenje br. 309861.

Napomena:

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Ø trna d ₁	16 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm

Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16