



Samocentrirajuća stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-3, tip: 315/8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
- Veliki prolaz.
- Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
- Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
- Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
- Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
- Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
- Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrtnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Tehnički opis

Težina	60 kg
Konus za centriranje Ø B	139,719 mm
Prihvat kratkog konusa	8
Veličina vijčanih svornjaka	M16
maksimalan broj okretaja	3300 min ⁻¹
Broj vijčanih svornjaka	4
Prolaz E	87 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	12 - 323 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	102 - 319 mm
Stezni hod po čeljusti S	10,2 mm
Vanjski Ø A	322 mm
Tip	315
Ključ s unutarnjim četverokutom K	17 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 315	313200 315
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	313250 315
	313205 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 315

313207 315

Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315

313210 315