

Garant

Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-F 63 A = 100, Ø trna d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306563 40
GTIN	4045197587893
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	40 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	88 mm
Stezni Ø D ₁	40 mm
Prihvat	HSK-F 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40