

**Garant**
**Držač za glodače glave, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 16 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306570 16
GTIN	4045197290243
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S Balluffchip rupom.
- Povećana površina nalijeganja vijenca.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključujući pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, poseban ključ br. 309840.

Vanjski Ø D: 38 mm

Duljina klina glodalice L<sub>4</sub>: 17 mm

Rezervni stezni vijak za glodalo 309860: 16

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak za glodalo 309860	16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm

Vanjski Ø D	38 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16