

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 306110 16 |
| GTIN | 4045197289841 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodalo s provrtom br. 309861.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

| | |
|---|-------|
| Ø trna d ₁ | 16 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 16 |
| Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom | 17 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 27 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 32 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| Prihvat | HSK-63 kratko |
| Norma prihvata | DIN 69882-3 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Držać za glodala |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm | 309870 16 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm | 309860 16 |