

Garant

Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 27mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 306562 27 |
| GTIN | 4045197468277 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

| | |
|---|--------|
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 21 mm |
| Ø trna d ₁ | 27 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 60 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 27 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 100 |
| Norma prihvata | DIN 69882-3 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |