

**Garant**
**Držać za glodače glave, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306510 22
GTIN	4045197290137
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	19 mm
Vanjski Ø D	48 mm

Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 22 mm	309860 22
Specijalni ključ za trn $\varnothing$ 22 mm	309840 22