

**Garant**

**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-F 63 kratko, Ø trna d1: 27mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306531 27
GTIN	4045197587824
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu za unutarnje hlađenje br. 309861.

**Napomena:**

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Vanjski Ø D	58 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	F
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27