

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306290 16
GTIN	4045197290076
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarne hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16

Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16