

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306130 16
GTIN	4045197289889
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarne hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznom vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø trna d ₁	16 mm

Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16