

**Garant****Držać za glodače glave, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306510 40
GTIN	4045197656810
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Vanjski Ø D	88 mm

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 40 mm	309860 40
Specijalni ključ za trn $\varnothing$ 40 mm	309840 40