

**FAHRION®**  
PRAZISION
**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 40,  
 Nazivni stezni Ø d: 10 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309434 10
GTIN	2050001704184
Razred artikla	34F

**Opis**
**Izvedba:**

Stezna kliješta za narezno svrdlo slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

**Upotreba:**

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

**Odgovara :**

Sve standardne ER stezne glave.

**Napomena:**

Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Standard proizvođača

Tip: 4717 E

Vanjski Ø D: 41 mm

Ukupna duljina: 54 mm

Aksijalno izvlačenje: 13 mm

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	10 mm
Prihvat	ET 40
Standard	Standard proizvođača

Tip	4717 E
Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	54 mm
Aksijalno izvlačenje	13 mm