

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 22mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306550 22
GTIN	4045197290212
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	48 mm

Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing 22$ mm	309860 22
Specijalni ključ za trn $\varnothing 22$ mm	309840 22