

HOLEX**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309416 11
GTIN	4045197666222
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvata ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX[®] ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	11 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4537 E
Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta