

FAHRION®
PRAZISION
**ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 40,
 Nazivni stezni Ø d: 6 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309434 6
GTIN	2050001704153
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

Stezna kliješta za narezno svrdlo slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

Odgovara :

Sve standardne ER stezne glave.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Standard proizvođača

Tip: 4717 E

Vanjski Ø D: 41 mm

Ukupna duljina: 54 mm

Aksijalno izvlačenje: 13 mm

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	6 mm
Prihvat	ET 40
Standard	Standard proizvođača

Tip	4717 E
Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	54 mm
Aksijalno izvlačenje	13 mm