



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313450 315
GTIN	4019208193472
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i ozubljenje, **polirani**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina utora D	21 mm
za navoj DIN 912	M16
Razmak između provrta b	28 mm
Razmak između provrta a	30 mm
za tip glave	315 mm
Duljina D (L)	140 mm

Širina B	50 mm
Visina H	50 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem