

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 170****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313750 170
GTIN	4019208193755
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Ukošen za mali Ø stezanja.

Fino glodani utor i ozubljenje, **polirani**.

Mekane nasadne čeljusti, dugačka izvedba, ozubljenje 1,5×60°.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Razmak između provrta b	20 mm
Širina B	31 mm
Visina H	32 mm
Širina utora D	12 mm
za navoj DIN 912	M10

za tip glave	170 mm
Duljina D (L)	82 mm
Razmak između provrta a	15 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem