

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 170****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313700 170
GTIN	4019208193663
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **polirani**.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

za navoj DIN 912	M10
Razmak između provrta a	15 mm
Duljina D (L)	72 mm
za tip glave	170 mm
Visina H	40 mm
Širina B	32 mm

Širina utora D	12 mm
Razmak između provrta b	20 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem