

**Stezna glava mekana, SK 52, Ø početnog bušenja: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329926 15
GTIN	2050001922632
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje / bušenje.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Ø početnog bušenja	15 mm
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	46 mm
Prihvat	SK 52

Vrsta proizvoda

Stezna glava