

3M**Klizna traka od polietilena, Širina×Duljina (mm×m): 19X16**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083790 19X16
GTIN	212001199106
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 5423 štiti površine zahvaljujući izvrsnim svojstvima protiv habanja i stvara ravnu površinu, koja omogućuje kontakt bez abrazije. Nisu potrebna dodatna, često nepovoljna maziva. Osim toga, **otporan je na kemijska zagađenja i proziran** zahvaljujući zaštitnom papiru može se dobro obraditi u probušene dijelove.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Boja	prozirna
širina	19,05 mm
Duljina	16,45 m
Debljina	0,28 mm
Oznaka proizvođača	5423

Temperatura skladištenja	20 °C
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	klizne
Posebnost	samopodmazujuće
Vlačna čvrstoća	9,63 N/mm
najkraći rok trajanja	12 mjesec
vrsta ljepljive trake	jednostrano
ljepilo	Gumena smola
Sposobnost širenja	500 %
Materijal nosača	PE film
Primjena	Zaštita od trenja
Primjena	Transportne trake i vodilice
Snaga lijepljenja na čeliku	0,28 N/mm
relativna vlažnost u skladištu	50 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
postojanost na temperaturi do	-35 - 110 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp