

## Garant

**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 32mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306575 32
GTIN	4045197468529
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

#### Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

#### Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

### Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	24 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm

Vanjski Ø D	78 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvata	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32