

Garant

Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 27mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306684 27
GTIN	4045197468550
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Ø trna d ₁	27 mm

Vanjski Ø D	60 mm
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27