



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313400 250
GTIN	4019208193397
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i ozubljenje, polirani.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
- Aluminijske stezne čeljusti na upit.

Tehnički opis

Širina B	45 mm
Duljina D (L)	95 mm
prikladno i za tip glave	315 mm
za navoj DIN 912	M16
za tip glave	250 mm
Razmak između provrta a	15 mm

Širina utora D	21 mm
Razmak između provrta b	25 mm
Visina H	54 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem