

**T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313520 17
GTIN	4019208193632
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve **standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača** Schunk, Forkardt, Röhmi i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Röhmi: KFD 160-200

Dio isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 – 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

Tehnički opis

Visina H	21,7 mm
maksimalni pritezni moment	70 Nm
Širina utora D	17 mm

Navoj G	M12
Visina stepenice h	9,5 mm
Vrsta proizvoda	Utorna matica