

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313450 200
GTIN	4019208193458
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i ozubljenje, **polirani**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Duljina D (L)	98 mm
Širina B	35 mm
za tip glave	200 mm
Visina H	40 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Razmak između provrta b	22 mm

Širina utora D	17 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem