

Garant
Držać za glodače glave, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 32 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306570 32
GTIN	4045197290274
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S Balluffchip rupom.
- Povećana površina nalijeganja vijenca.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, poseban ključ br. 309840.

Vanjski Ø D: 78 mm

Duljina klina glodalice L₄: 24 mm

Rezervni stezni vijak za glodalo 309860: 32

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Rezervni stezni vijak za glodalo 309860	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Ø trna d ₁	32 mm

Vanjski Ø D	78 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Nasadni ključ za HSK-cijev za rashladno sredstvo prikladno za HSK 32	309890 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
HSK-cijev za rashladno sredstvo prikladna za HSK 32	309880 32
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32