



## Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313750 315
GTIN	4019208193786
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

Ukošen za mali Ø stezanja.

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **polirani**.

Mekane nasadne čeljusti, dugačka izvedba, ozubljenje 1,5×60°.

#### Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

#### Odgovara:

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

#### Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

#### Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

### Tehnički opis

za navoj DIN 912	M14
Širina utora D	18 mm
Širina B	50 mm
Duljina D (L)	145 mm
Razmak između provrta a	30 mm

Razmak između provrta b	30 mm
Visina H	50 mm
za tip glave	315 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem