

Garant**Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306675 16
GTIN	4045197290342
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Duljina klina glodalice L ₄	17 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16

Vanjski Ø D	38 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16