

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306690 27
GTIN	4045197290489
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Vanjski Ø D	60 mm

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing 27$ mm	309860 27
Specijalni ključ za trn $\varnothing 27$ mm	309840 27